

**Garant****Závitová očka 6g, M: M64****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	140300 M64
GTIN	4062406221669
Třída artiklu	11K

**Popis****Provedení:**

Uzavřený naříznutý tvar.  $\geq M3$  s **oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 1 3/4 závitů.**

Směr řezu: pravý

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 6 mm

Vnější Ø: 105 mm

Výška: 36 mm

**Technický popis**

Stoupání	6 mm
Toleranční třída	DIN 13 6g
Výška	36 mm
Vnější Ø	105 mm
Rozměr závitů	M64

Druh závitu	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Směr řezu	pravý
Druh produktu	Závitová očka

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		