

**Garant****Závitová očka HSS-E, MF: 9X0,5****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 141055 9X0,5  |
| GTIN           | 4062406223380 |
| Třída artiklu  | 11K           |

**Popis****Provedení:**Uzavřený naříznutý tvar; s **oboustranným utvářečem třísky**.**Náběh 2 závitů. Lapovaný a nitridovaný, úhel čela cca 15°. Pro velmi pevné a nerezové oceli.**

Směr řezu: pravý

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 0,5 mm

Vnější Ø: 25 mm

Výška: 9 mm

**Technický popis**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Toleranční třída | DIN 13 6g |
| Stoupání         | 0,5 mm    |
| Výška            | 9 mm      |
| Vnější Ø         | 25 mm     |
| Rozměr závitu    | M9×0,5    |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Druh závitů    | MF            |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň     |
| Řezný materiál | HSS E         |
| Norma          | EN 22568      |
| Směr řezu      | pravý         |
| Druh produktu  | Závitová očka |

### Údaje o uživateli

|                               | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          |                |         |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          |                |         |
| Ocel < 900 N/mm               | vhodný          |                |         |
| Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          |                |         |
| Ocel < 1400 N/mm              | omezené použití |                |         |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          |                |         |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | omezené použití |                |         |
| Olej                          | vhodný          |                |         |
| suché                         | omezené použití |                |         |