

Garant**Závitová očka, G: G5/8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	142050 G5/8
GTIN	4062406224042
Třída artiklu	11K

Popis**Provedení:**

Uzavřený, naříznutý tvar; **s oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 1 3/4 závitů.**

Použití:

Pro cylindrický trubkový závit DIN ISO 228/1.

Norma: EN 24231

Chodů na palec: 14

Závit Ø: 22,91 mm

Vnější Ø: 55 mm

Výška: 16 mm

Technický popis

Závit Ø	22,91 mm
Směr řezu	pravý
Toleranční třída	A
Rozměr závitu	G5/8

Vnější Ø	55 mm
Chodů na palec	14
Výška	16 mm
Druh závitu	G
Vrcholový úhel	55 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 24231
Druh produktu	Závitová očka

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		