

**Garant****Závitová očka HSS, MF: 45X3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	141050 45X3
GTIN	4062406222680
Třída artiklu	11K

**Popis****Provedení:**Uzavřený naříznutý tvar; s **oboustranným utvářečem třísky.****Náběh 1 3/4 závitů.**

Směr řezu: pravý

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 3 mm

Vnější Ø: 90 mm

Výška: 22 mm

**Technický popis**

Stoupání	3 mm
Vnější Ø	90 mm
Toleranční třída	DIN 13 6g
Výška	22 mm
Rozměr závitů	M45x3

Druh závitu	MF
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Směr řezu	pravý
Druh produktu	Závitová očka

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		