

Garant**Závitová očka HSS, MF: 15X1,5****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 141050 15X1,5 |
| GTIN | 4062406222130 |
| Třída artiklu | 11K |

Popis**Provedení:**Uzavřený naříznutý tvar; s **oboustranným utvářečem třísky.****Náběh 1 3/4 závitů.**

Směr řezu: pravý

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 1,5 mm

Vnější Ø: 38 mm

Výška: 11 mm

Technický popis

| | |
|------------------|-----------|
| Výška | 11 mm |
| Toleranční třída | DIN 13 6g |
| Vnější Ø | 38 mm |
| Stoupání | 1,5 mm |
| Rozměr závitů | M15×1,5 |

| | |
|----------------|---------------|
| Druh závitu | MF |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Řezný materiál | HSS |
| Norma | EN 22568 |
| Směr řezu | pravý |
| Druh produktu | Závitová očka |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník (krátké třísky) | omezené použití | | |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | | |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | | |
| Olej | vhodný | | |
| suché | omezené použití | | |