

Garant**Závitová očka, UNC: 1.1/2-6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	142520 1.1/2-6
GTIN	4062406224172
Třída artiklu	11K

Popis**Provedení:**

Uzavřený, naříznutý tvar; **s oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 1 3/4 závitu.**

Použití:

Pro jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1

Toleranční třída: 2A

Chodů na palec: 6

Závit Ø: 38,1 mm

Vnější Ø: 75 mm

Výška: 30 mm

Technický popis

Závit Ø	38,1 mm
Chodů na palec	6
Výška	30 mm
Vnější Ø	75 mm

Rozměr závitu	1.1/2-6 UNC
Směr řezu	pravý
Druh závitu	UNC
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Toleranční třída	2A
Druh produktu	Závitová očka

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		