

**Garant****Závitová očka 6g, M: M45****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	140300 M45
GTIN	4062406221614
Třída artiklu	11K

**Popis****Provedení:**

Uzavřený naříznutý tvar.  $\geq$  M3 s **oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 1 3/4 závitů.**

Směr řezu: pravý

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 4,5 mm

Vnější Ø: 90 mm

Výška: 36 mm

**Technický popis**

Toleranční třída	DIN 13 6g
Stoupání	4,5 mm
Vnější Ø	90 mm
Výška	36 mm
Rozměr závitu	M45

Druh závitu	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Směr řezu	pravý
Druh produktu	Závitová očka

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		