

Garant**Závitová očka HSS, MF: 52X2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	141050 52X2
GTIN	4062406222789
Třída artiklu	11K

Popis**Provedení:**Uzavřený naříznutý tvar; s **oboustranným utvářečem třísky.****Náběh 1 3/4 závitů.**

Směr řezu: pravý

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 2 mm

Vnější Ø: 90 mm

Výška: 22 mm

Technický popis

Stoupání	2 mm
Výška	22 mm
Toleranční třída	DIN 13 6g
Vnější Ø	90 mm
Rozměr závitů	M52x2

Druh závitu	MF
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Směr řezu	pravý
Druh produktu	Závitová očka

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		