

**Garant****Závitová očka HSS, MF: 40X2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	141050 40X2
GTIN	4062406222628
Třída artiklu	11K

**Popis****Provedení:**Uzavřený naříznutý tvar; s **oboustranným utvářečem třísky.****Náběh 1 3/4 závitů.**

Směr řezu: pravý

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 2 mm

Vnější Ø: 75 mm

Výška: 20 mm

**Technický popis**

Vnější Ø	75 mm
Stoupání	2 mm
Výška	20 mm
Toleranční třída	DIN 13 6g
Rozměr závitů	M40x2

Druh závitu	MF
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Směr řezu	pravý
Druh produktu	Závitová očka

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		