

Garant**Sklopný a výškově nastavitelný stojan se svěrákem, Šířka čelistí svěráku: 120mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo

967565 120

GTIN

4045197806659

Třída artiklu

91J

Popis**Provedení:**

Stabilní a vysoce pevná kovaná / ocelová konstrukce. Velmi klidný chod a přesné vedení díky CNC obráběným součástem. Extrémně pevné upnutí díky speciálnímu upínacímu přípravku. Rychlé zafixování v každé požadované poloze pomocí bezpečnostní upínací páčky.

Bezpečnostní funkce: Svěrák lze sklopit pouze do správné polohy směrem dolů (pokud je fixační čep zasunutý v zářezu na zvedací trubce).

Výhoda:

- **Svěrák lze v kombinaci s výškově nastavitelným stojanem otočit bez přídavné otočné desky o 360°.**
- **Volná pracovní plocha díky sklopení pod pracovní desku.**
- **Díky namontování uzamykatelného krytu s dvířky lze sklopné a výškově nastavitelné zařízení zabezpečit proti krádeži (kryt na poptávku).**

Použití:

Pro nastavení ideální výšky svěráku s centimetrovou přesností.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž pod pracovní desku. Svěrák č. 967100, vel. 120.

Lakování:

Stříbro-šedá.

Technický popis

Výška zasunutí	296 mm
Hmotnost	27 kg
Výškový rozsah	132 mm
Druh produktu	Výškově stavitelný přístroj