

**Korunkový vrták HSS hloubka řezu 25 mm, Ø DC: 14mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 119010 14 |
| GTIN | 4014586611891 |
| Třída artiklu | 03G |

Popis**Provedení:**

Korunkové vrtáky **HSS** s upínáním QuickIN.

Celková délka: 72 mm u všech velikostí vrtáků

Vhodné pro:

Systém rychlé výměny pro úspornou výměnu nástrojů bez nářadí.

Vhodné pro magnetické vrtačky FEIN s adaptérem, také pro jiné typy vrtaček. Vrták řeže pouze tenký prstenec materiálu, díky tomu cca 40% – 60% úspora času.

Rozsah dodávky:

Bez středícího hrotu.

Upozornění:

Stolní vrtačky FEIN viz č. 076520/ 076524/ 076526 skupina 0 – Dílenské potřeby.

Při použití korunkového vrtáku 119010 a 119000 je vyžadován středící hrot 119019.

Technický popis

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Jmenovitý Ø D _c | 14 mm |
| Řezný materiál | HSS |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Korunkový vrták |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Hliník, plasty | omezené použití | | |
| Hliník (krátké třísky) | vhodný | | |
| Al > 10% Si | omezené použití | | |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | | |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | | |
| Ocel < 900 N/mm | omezené použití | | |
| INOX < 900 N/mm ² | omezené použití | | |
| GG(G) | omezené použití | | |
| Olej | vhodný | | |
| mokrý max. | vhodný | | |