

**Korunkový vrták HSS hloubka řezu 25 mm, Ø DC: 18mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	119010 18
GTIN	4014586612560
Třída artiklu	03G

**Popis****Provedení:**

Korunkové vrtáky **HSS** s upínáním QuickIN.

**Celková délka: 72 mm** u všech velikostí vrtáků

**Vhodné pro:**

Systém rychlé výměny pro úspornou výměnu nástrojů bez nářadí.

Vhodné pro magnetické vrtačky FEIN s adaptérem, také pro jiné typy vrtaček. Vrták řeže pouze tenký prsteneček materiálu, díky tomu cca 40% – 60% úspora času.

**Rozsah dodávky:**

**Bez** středícího hrotu.

**Upozornění:**

Stolní vrtačky FEIN viz č. 076520/ 076524/ 076526 skupina 0 – Dílenské potřeby.

Při použití korunkového vrtáku 119010 a 119000 je vyžadován středící hrot 119019.

**Technický popis**

Jmenovitý Ø D <sub>c</sub>	18 mm
Řezný materiál	HSS
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Korunkový vrták

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	vhodný		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		