



Přímá bruska Akumulátor, Typ: GGS18VLI



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077267 GGS18VLI
GTIN	3165140861939
Třída artiklu	03C

Popis

Provedení:

Akumulátorová přímá bruska s robustním a zatížitelným 4pólovým výkonným motorem.

- **Electronic Motor Protection (EMP)**, chrání motor před přetížením a zajišťuje dlouhou životnost.
- **Inovační akumulátory CoolPack** prodlužují životnost.
- **Kompaktní konstrukce a minimální hmotnost** pro pohodlnou manipulaci.
- **Bosch Electronic Cell Protection (ECP)**, chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 Li-Ion akumulátorů 18 V / 5,0 Ah, nabíječky, 2 očkoplochých klíčů OK 19, L-BOXXu 136 a vložky pro GGS 18 V-LI.

Obal: Systémový kufřík (L-Boxx)

Vhodný akumulátor - dodavatel/typ akumulátoru/napětí: Bosch 18 V

Označení výrobce: GGS18 V-Li

Počet obsažených akumulátorů: 1

Typ akumulátoru: Li-Ion

Kapacita akumulátoru: 5 Ah

Napětí akumulátorů: 18 V

Rozsah otáček: 22000 min⁻¹

Technický popis

Napětí akumulátorů	18 V
--------------------	------

Hmotnost	1,8 kg
Maximální vibrace dle EN	3,5 m/s ²
Označení výrobce	GG518 V-Li
Elektronická předvolba otáček	ne
Kapacita akumulátoru	5 Ah
Maximální Ø upínacích kleštin	8 mm
Rozsah otáček	22000 min ⁻¹
Vhodný akumulátor - dodavatel/typ akumulátoru/napětí	Bosch 18 V
Počet obsažených akumulátorů	1
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Obal	Systémový kufřík (L-Boxx)
Druh produktu	Přímá bruska

Příslušenství

Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru B18 V	073853 B18
Akumulátorová nabíječka Typ AL1860CV	073866 AL1860CV
Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru B18 V	073854 B18
Akumulátorová nabíječka Typ 1880CV	073866 1880CV