



Ruční kotoučová pila, Typ: GKS55GCE



Údaje o objednávce

Artikové číslo	078181 GKS55GCE
GTIN	3165140731041
Třída artiklu	03B

Popis

Provedení:

Výkonné okružní pily s

- **Aretací vřetena.**
- **Konstantní elektronikou.**
- **Odsáváním prachu.**
- **Jemným rozběhem.**
- **Kompatibilní s vodící lištou (FSN 1600).**

Silná ruční kotoučová pila malé hmotnosti a kompaktní konstrukce.

- **Variabilní rychlost otáček pro přizpůsobení rychlosti řezání podle materiálu.**
- **Stejně linie řezu pro 90° řezy a 45° řezy.**
- **Velká hloubka řezu: Dvoustupňová převodovka pro vyšší řezné kapacity.**
- **Motorová brzda a měkký rozjezd pro bezpečné řezání.**

Rozsah dodávky:

Včetně vnitřního šestihranu, TK pilového listu (Speedline Ø 165 × 1,7/1,2 × 20 × 12T), pokosového pravítka, vakuového adaptéru, paralelního dorazu, L-BOXXu 238.

Upozornění:

Listy pro kotoučové pily viz pod 583920.

Technický popis

Ø pilového listu	165 mm
Maximální vibrace dle EN	4 m/s ²
Maximální počet otáček	4700 min ⁻¹
Označení výrobce	GKS 55+ GCE
Ø otvoru pilového listu	20 mm
Příkon	1350 W
Maximální hloubka řezu 90°	63 mm
Hmotnost	3,8 kg
Provedení	Ruční kotoučová pila
Zdroj energie	Síťový provoz
Obal	Systémový kufřík (L-Boxx)
Druh produktu	Pila

Příslušenství

Pilový kotoučexpert pro hliník Ø listu D 165 mm	583920 165
---	------------