

Garant**Elektricky výškově nastavitelné pracoviště Buková deska Multiplex s černým gumovým povlakem, Typ: 1500****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	920325 1500
GTIN	4062406229016
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl s elektrickým nastavením výšky pro lehké montážní práce v sedě a ve stoje. Základní rám se zvedací jednotkou, bočními a zadními příčnými výztuhami ke stabilizaci. Deska silná 50 mm. Při řadové instalaci jsou potřebné dodatečné střížné plechy.

Zvláštní příslušenství:

Děrované plechy č. 920360 a 920365, střížné plechy č. 920356 a 920357. Je třeba objednat zvlášť.

Lakování:

Výškově přestavitelné patky, barva černá. Příčné výztuhy, barva antracit RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Kvůli maximální nosnosti by se měly používat jen pojízdné skřínky. Zabraňte montáži skříněk pod pracovní desku. Další nástavby odpovídajícím způsobem snižují nosnost. Dodává se kompletně smontovaný.

Technický popis

Pracovní deska tloušťka	50 mm
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	610 - 1200 mm
Maximální nosná síla	250 kg

Nosnost při dlouhodobém zatížení	250 kg
Pracovní deska hloubka	800 mm
Pracovní deska délka	1500 mm
Rychlost zvedání	35 mm/s
Šířka	1500 mm
Hloubka	800 mm
Hmotnost	82 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	250 kg
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Zdroj energie	Síťový provoz
Jmenovité napětí	250 V
Vstup typu zástrčky	F
Tloušťka materiálu	1 mm
Provedení výškového nastavení	Elektrický
Tloušťka desky	50 mm
Druh produktu	Pracovní stůl