

Garant**Elektricky výškově nastavitelné pracoviště Buková deska Multiplex s černým gumovým povlakem, Typ: 2000****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	920335 2000
GTIN	4062406229108
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl s elektrickým nastavením výšky pro lehké montážní práce v sedě a ve stoje. Základní rám se zvedací jednotkou, bočními a zadními příčnými výztuhami ke stabilizaci. Deska silná 50 mm. Při řadové instalaci jsou potřebné dodatečné střížné plechy.

Zvláštní příslušenství:

Děrované plechy č. 920360 a 920365, střížné plechy č. 920356 a 920357. Je třeba objednat zvlášť.

Lakování:

Výškově přestavitelné patky, barva černá. Příčné výztuhy, barva antracit RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Kvůli maximální nosnosti by se měly používat jen pojízdné skříňky. Zabraňte montáži skříněk pod pracovní desku. Další nastavby odpovídajícím způsobem snižují nosnost. Dodává se kompletně smontovaný.

Technický popis

Pracovní deska délka	2000 mm
Pracovní deska hloubka	800 mm
Maximální nosná síla	300 kg
Hmotnost	95 kg

Rychlost zvedání	22 mm/s
Hloubka	800 mm
Šířka	2000 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Nosnost při dlouhodobém zatížení	300 kg
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	610 - 1200 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	300 kg
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Zdroj energie	Síťový provoz
Vstup typu zástrčky	F
Jmenovité napětí	250 V
Tloušťka materiálu	1 mm
Provedení výškového nastavení	Elektrický
Tloušťka desky	50 mm
Druh produktu	Pracovní stůl