

Garant**Elektricky výškově nastavitelné pracoviště Buková deska Multiplex s černým gumovým povlakem, sklopná plocha stolu, Typ: 2000****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	920352 2000
GTIN	4062406229184
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Základní rám se zvedací jednotkou bočními a zadními příčnými výztuhami ke stabilizaci. Rám z trubkových profilů se sklopnou plochou stolu (750 × 750 mm). Možný sklon až 20°. Automatická pojistka proti skluzu na sklopné ploše stolu, při sklonu 0° je pojistka proti skluzu zcela zasunuta. Sklopná plocha stolu se střížnými plechy na bocích a vzadu. Se zdírkami v pracovní desce pro uchycení lamp a lup. Pracovní buková deska Multiplex s černým gumovým povlakem 5 mm. Na bocích a vzadu děrované stěny □ 9x9 mm v rastru 37 mm k uchycení háků a držáků Easyfix a příslušenství děrované stěny. Boční obkladové plechy umožňují řadovou instalaci. V bočních obkladových pleších je kabelová průchodka. Nosný sloupek se 3 zásuvkami Schuko k montáži pod rám (možnost použití vpravo nebo vlevo). Sklopná plocha stolu s 1 závitovým pouzdrem.

Lakování:

Výškově přestavitelné patky, barva černá. Příčné výztuhy barva antracit RAL 7016, děrované plechy barva antracit RAL 7016, střížný plech barva světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Další díly nástavby příslušně snižují nosnost.

Technický popis

Šířka	2000 mm
-------	---------

Hloubka	800 mm
Rychlost zvedání	22 mm/s
Pracovní deska hloubka	800 mm
Hmotnost	120 kg
Pracovní deska délka	2000 mm
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	720 - 1200 mm
Pracovní deska tloušťka	40 mm
Nosnost při dlouhodobém zatížení	300 kg
Maximální nosná síla	300 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	300 kg
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Zdroj energie	Síťový provoz
Jmenovité napětí	250 V
Vstup typu zástrčky	F
Tloušťka materiálu	1 mm
Provedení výškového nastavení	Elektrický
Tloušťka desky	40 mm
Druh produktu	Pracovní stůl