

Garant**Elektricky výškově nastavitelné pracoviště Buková deska Multiplex s černým gumovým povlakem, sklopná plocha stolu, Typ: 1500****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	920352 1500
GTIN	4062406229177
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Základní rám se zvedací jednotkou bočními a zadními příčnými výztuhami ke stabilizaci. Rám z trubkových profilů se sklopnou plochou stolu (750 × 750 mm). Možný sklon až 20°. Automatická pojistka proti skluzu na sklopné ploše stolu, při sklonu 0° je pojistka proti skluzu zcela zasunuta. Sklopná plocha stolu se střížnými plechy na bocích a vzadu. Se zdírkami v pracovní desce pro uchycení lamp a lup. Pracovní buková deska Multiplex s černým gumovým povlakem 5 mm. Na bocích a vzadu děrované stěny □ 9x9 mm v rastru 37 mm k uchycení háků a držáků Easyfix a příslušenství děrované stěny. Boční obkladové plechy umožňují řadovou instalaci. V bočních obkladových pleších je kabelová průchodka. Nosný sloupek se 3 zásuvkami Schuko k montáži pod rám (možnost použití vpravo nebo vlevo). Sklopná plocha stolu s 1 závitovým pouzdrem.

Lakování:

Výškově přestavitelné patky, barva černá. Příčné výztuhy barva antracit RAL 7016, děrované plechy barva antracit RAL 7016, střížný plech barva světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Další díly nástavby příslušně snižují nosnost.

Technický popis

Rychlost zvedání	22 mm/s
------------------	---------

Pracovní deska hloubka	800 mm
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	720 - 1200 mm
Hmotnost	100 kg
Pracovní deska délka	1500 mm
Pracovní deska tloušťka	40 mm
Hloubka	800 mm
Šířka	1500 mm
Maximální nosná síla	350 kg
Nosnost při dlouhodobém zatížení	350 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	350 kg
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Zdroj energie	Síťový provoz
Jmenovité napětí	250 V
Vstup typu zástrčky	F
Tloušťka materiálu	1 mm
Provedení výškového nastavení	Elektrický
Tloušťka desky	40 mm
Druh produktu	Pracovní stůl