

Garant GRIDLINE

Výkyvné rameno s odkládacím stolcem, Typ: 2**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	928190 2
GTIN	4062406229634
Třída artiklu	91P

Popis**Provedení:**

Výkyvné rameno z ocelové trubky se 2 klouby, pro upevnění (šroubovým spojem) na nosné sloupky nebo na energetický sloupek. Se zalomenou odkládací policí (135°). Odkládací police se 3 rozdělovacími plechy. Zalomená přední strana se 4 vyraženými pro zavěšení nástroje.

Vhodné pro:

Nosné sloupky č. 928010, energetický sloupek od č. 920351, 920352.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Dosah ramene	560 mm
Nosnost	25 kg
Tloušťka materiálu	1 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	25 kg
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Držák monitoru/klávesnice

Příslušenství

Výkyvné rameno Počet kloubů 2

928170 2