

**Garant****Závitořezná hlava na rychlovýměnné vložky, synchronní M6 – M20, Stopka  
Ø d: 30mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319737 30
GTIN	4062406229689
Třída artiklu	31P

**Popis****Provedení:**

Vyrovnaní minimální délky, rychlovýměnné vložky pro upínací kleštiny ER.

**Norma:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880** und **VDI 3425**, Blatt 2.

**Zvláštní příslušenství:**

**Rychlovýměnné vložky** č. 338120.

Vnější Ø sklíčidla D: 60 mm

Délka vyložení L: 67 mm

Barevný kód stopky VDI: VDI 30

**Technický popis**

Barevný kód stopky VDI	VDI 30
Délka vyložení L	67 mm
Délkové vyrovnání tlak	0,2 mm
Délkové vyrovnání tah	1 mm
Vnější Ø sklíčidla D	60 mm
Druh produktu	Závitořezné sklíčidlo VDI

