

Garant**Závitořezná hlava na rychlovýměnné vložky, synchronní M1 – M12, Stopka
Ø d: 40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319736 40
GTIN	4062406230012
Třída artiklu	31P

Popis**Provedení:**

Vyrovnaní minimální délky, rychlovýměnné vložky pro upínací kleštiny ER.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Zvláštní příslušenství:

Rychlovýměnné vložky č. 338120.

Vnější Ø sklíčidla D: 43 mm

Délka vyložení L: 46 mm

Barevný kód stopky VDI: VDI 40

Technický popis

Barevný kód stopky VDI	VDI 40
Délka vyložení L	46 mm
Délkové vyrovnání tlak	0,2 mm
Délkové vyrovnání tah	1 mm
Vnější Ø sklíčidla D	43 mm
Druh produktu	Závitořezné sklíčidlo VDI

