

**Upínací trn typ AD, BT 40 A = 100, Ø upnutí D1: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302617 8
GTIN	4062406230333
Třída artiklu	32A

**Popis****Provedení:**

Všechny nefunkční plochy jsou otryskány jemnými skleněnými perlami. Jakost vyvážení G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Použití:**

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308802, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

**Technický popis**

Náhradní upínací šroub č. 309900	8
Délka vyložení rozměr A	100 mm
Vnější Ø D	28 mm
Upínací Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Upnutí	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Tvar	AD

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 18000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

---

## Příslušenství

Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 8 mm	309900 8
---	----------