

 steinel**Skener teploty HG Scan PRO, Typ: 007553****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078325 007553
GTIN	4007841007553
Třída artiklu	07E

Popis**Provedení:**

Skener teploty ke zjišťování teploty na povrchu obrobku pomocí infračerveného měření. Ideální určení vzdálenosti pomocí laseru i optické varování při překročení a nedosažení optimální teploty. Nastavení po krocích 10 °C.

HG Scan PRO s inteligentní výměnou dat mezi skenerem teploty a horkovzdušnou pistolí. Napájení prostřednictvím horkovzdušné pistole.

Kompletní kontrola teploty při práci s obrobky citlivými na teplotu. Skener HG Scan PRO měří teplotu na povrchu obrobku pomocí infračerveného měření. Ideální určení odstupu laserem. Akustická a také optická výstraha při překročení nebo podkročení optimální teploty. Rozsah měření teploty 0 – 300 °C, nastavení v krocích po 10 °C.

Vhodné pro:

Vhodné pro horkovzdušnou pistoli HG 2620 E.

Technický popis

Hmotnost	120 g
Vhodné pro	HG 2620
Rozsah sledování teploty	0 - 300 °C

Zdroj energie

Síťový provoz

Druh produktu

Skener teploty