



## Úhlová bruska GWS, Typ: 17-125INOX

### Údaje o objednávce

Artikové číslo	077109 17-125INOX
GTIN	3165140820653
Třída artiklu	03C

### Popis

#### Provedení:

**Silné úhlové brusky v kompaktním provedení.**

- **Výkonný motor s funkcí Constant-Electronic, jemným rozběhem a omezením náběhového proudu.**
- **Dlouhá životnost díky přímému chlazení a ochraně proti přetížení.**
- **Vysoká ochrana uživatele díky přídatné rukojeti Vibration Control, KickBack Stop a ochraně proti opakovanému rozběhu.**

**Motor 1700 W s elektronickou regulací otáček, ideální např. pro obrábění ušlechtilé oceli.**

#### Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu pro zabezpečení proti překroucení, upínací sady, přídatné rukojeti.

Označení výrobce: GWS 17-125 INOX

Příkon: 1700 W

Rozsah otáček: 2200 - 7500 min<sup>-1</sup>

Maximální Ø kotouče: 125 mm

Maximální hloubka řezu: 34 mm

Hmotnost: 2,4 kg

### Technický popis

Maximální vibrace dle EN	5 m/s <sup>2</sup>
Hmotnost	2,4 kg
Příkon	1700 W
Maximální Ø kotouče	125 mm
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Zastavení zpětného rázu	ano

Maximální hloubka řezu	34 mm
Zvláštní znaky	elektronická regulace otáček
Označení výrobce	GWS 17-125 INOX
Rozsah otáček	2200 - 7500 min <sup>-1</sup>
Zdroj energie	síťový provoz
Druh produktu	Úhlová bruska