



## Kompaktní úhlová bruska, Typ: AGV10125EK



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	077131 AGV10125EK
GTIN	4002395260898
Třída artiklu	03M

### Popis

#### Provedení:

**MILWAUKEE – kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm.** Kompaktní, silné úhlové brusky s velkou hloubkou dělení díky ploché kovové brusné hlavě.

- **Síťový kabel 4 m.**
- **Aretace vřetena pro rychlou výměnu kotouče.**
- **Rychlé nastavení ochranného krytu.**
- **Blokování opakovaného rozběhu.**

Úhlová bruska 1000 W / 125 mm, **krátká konstrukce.** Včetně upínací sady.

#### Rozsah dodávky:

Rukojeť, ochranný kryt, upínací matice.

#### Upozornění:

Žádné kompaktní úhlové brusky s aretací spínače nemají bezpečnostní vypínač.

### Technický popis

Maximální Ø kotouče	125 mm
Maximální vibrace dle EN	2,6 m/s <sup>2</sup>
Hmotnost	2,2 kg
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Příkon	1000 W
Samočinné vypínání	ne

Označení výrobce	AGV10-125EK
Zvláštní znaky	krátká konstrukce
Maximální hloubka řezu	33 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Maximální počet otáček	11000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Úhlová bruska

## Příslušenství

Upínací matice M14 Typ NUT	073930 NUT
Upínací matice M14 Typ FIXTEC	073930 FIXTEC