

PRYOR

Sada vyrážeců písmen, 27dílná Normální písmo A – Z, &, Výška písma: 8mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	085430 8
GTIN	5022044005174
Třída artiklu	08W

Popis

Provedení:

Z houževnaté oceli s obzvlášť přesným strojním rytím a s omezením hloubky; přesně centrované. Kalibrovaná stopka, kalená do hloubky. Zušlechtnění vyrážecí hlavy pro vysokou bezpečnost práce. Baleno v plastických krabičkách.

Vysoce výkonné přesné razidlo, chemicky poniklované, nejvyšší životnost.

Normální písmo; tzn. že vyražený znak lze na obrobku přímo číst.

Použití:

K označování různých materiálů, s **pevností do 1200 N/mm²**.

Náhradní díl:

Jednotlivé vyrážecí číslic pod č. 085411 vel. výšky písma/číslice, např. č. 085411 vel. 3/1.

Jednotlivé vyrážecí písmen pod č. 085431 vel. výšky písma/znaků, např. č. 085431 vel. 3/A.

Upozornění:

Na poprávku se dodávají další ruční a strojní razidla všeho druhu, jako např. razidla s firemními logy, dle zadání.

Technický popis

Tloušťka stopky	12,7
Výška písma	8 mm

Celková délka	89 mm
Druh produktu	Ruční razidlo

Příslušenství

Držák razidla Typ GRIP	085475 GRIP
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 8/L mm	085431 8/L
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 8/M mm	085431 8/M
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 8/H mm	085431 8/H
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 8/Q mm	085431 8/Q
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 8/T mm	085431 8/T
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 8/K mm	085431 8/K
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 8/Y mm	085431 8/Y
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 8/W mm	085431 8/W
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 8/G mm	085431 8/G
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 8/& mm	085431 8/&
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 8/A mm	085431 8/A
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 8/P mm	085431 8/P
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 8/S mm	085431 8/S
	085431 8/O

Razidlo písmen – jednotlivénormální písmo A – Z Výška písma / znak 8/O mm

Razidlo písmen – jednotlivénormální písmo A – Z Výška písma / znak 8/B mm

085431 8/B

Razidlo písmen – jednotlivénormální písmo A – Z Výška písma / znak 8/C mm

085431 8/C

Razidlo písmen – jednotlivénormální písmo A – Z Výška písma / znak 8/E mm

085431 8/E

Razidlo písmen – jednotlivénormální písmo A – Z Výška písma / znak 8/N mm

085431 8/N

Razidlo písmen – jednotlivénormální písmo A – Z Výška písma / znak 8/Z mm

085431 8/Z

Razidlo písmen – jednotlivénormální písmo A – Z Výška písma / znak 8/U mm

085431 8/U

Razidlo písmen – jednotlivénormální písmo A – Z Výška písma / znak 8/I mm

085431 8/I

Razidlo písmen – jednotlivénormální písmo A – Z Výška písma / znak 8/F mm

085431 8/F

Razidlo písmen – jednotlivénormální písmo A – Z Výška písma / znak 8/J mm

085431 8/J

Razidlo písmen – jednotlivénormální písmo A – Z Výška písma / znak 8/R mm

085431 8/R

Razidlo písmen – jednotlivénormální písmo A – Z Výška písma / znak 8/X mm

085431 8/X

Razidlo písmen – jednotlivénormální písmo A – Z Výška písma / znak 8/D mm

085431 8/D

Razidlo písmen – jednotlivénormální písmo A – Z Výška písma / znak 8/V mm

085431 8/V