



Průmyslová LED čelovka, Označení výrobce: IH6



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	081477 IH6
GTIN	4029113561006
Třída artiklu	04B

Popis

Provedení:

Kvalitní a výkonná **průmyslová** čelová světla LED pro profesionální použití.

- **Výkyvná hlava a plynulá funkce zaostřování.**
- **Vyměnitelný čelový pás, který lze prát.**

Čelovka LED s vysokým komfortem nošení a optimalizovaným vyvážením hmotnosti. **Lze plynule stmívat.**

Upozornění:

Na výrobky „řady i“ poskytuje výrobce 24měsíční záruku pouze při registraci online. <https://www.ledlenser.com/de/produkte/service-garantie/> zde je popsán průběh registrace online.

Ochranná třída IP: IP X4

Ochranná třída IP: IP X4

Světelný tok stupeň 1: 200 lm

Světelný tok stupeň 2: 5 lm

Doba svícení stupeň 1: 4 h

Doba svícení stupeň 2: 60 h

Advanced Focus System (AFS): ano

Technický popis

Dosah svícení	20 - 120 m
Označení výrobce	IH6
Doba svícení	4 - 60 h

Hmotnost	132 g
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Advanced Focus System (AFS)	ano
Součástí dodávky je brašna na opasek	ano
Typ baterií	Micro, AAA
Světelný tok	5 - 200 lm
Počet obsažených baterií	3
Ø hlavy	28 mm
Rapid Focus	ano
Ochranná třída IP	IP X4
Zóna ATEX	žádná
chemické složení	Alkalicko-manganové
nabíjecí	ne
Stmívatelné osvětlení	ano