

HOLEX**Sada 6hranných zástrčných hlavíc, 1/2 palcový čtyřhran 10-dílná, Počet nástavců: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	639408 10
GTIN	4062406230869
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Hnací/spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4-hrany dle **DIN 3120**.

Použití:

Pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M5 – M27.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice

6-hranné: 10 ks č. 643220

vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10;

12; 14; 17; 19

Uložení v: ABS plastový box

Technický popis

Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů	4-19 mm
Počet dílů	10
Upínací 4hran	1/2 palec

Unášecí profil	6hranný šroubovák
Délka	257 mm
Šířka	149 mm
Výška	47 mm
Druh produktu	Nástrčné klíče

Příslušenství

6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 8 mm	643220 8
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 14 mm	643220 14
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 6 mm	643220 6
Systémový box Typ 2	630323 2
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 10 mm	643220 10
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 12 mm	643220 12
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 4 mm	643220 4
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 17 mm	643220 17
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 19 mm	643220 19
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 7 mm	643220 7
Vložka z tvrzené pěny Pro sadu 639408	630324 639408
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 5 mm	643220 5