



Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 22-dílná, Typ: 6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	638168 6
GTIN	4062406230845
Třída artiklu	62A

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M6 – M20 a také zapalovací svíčky.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6hranné: 15 ks č. 642220 vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Nástrčné hlavice pro zapalovací svíčky: 2 ks podobné č. 642450 vel. 16; 20,8

Příčná rukojeť: 1 ks č. 641320 vel. 295

Prodloužení: 2 ks č. 641020 vel. 130; 255

Kardanův kloub: 1 ks č. 641620 vel. 1/2

Ráčna: 1 ks č. 640190 vel. 1/2

Uložení v: ABS plastový box

Výška: 62 mm

Upínací 4-hran: 1/2 palec

Rozsah velikosti klíčů 6-hr. nástrčné klíče: 10-30 mm

Technický popis

Upínací 4-hran	1/2 palec
----------------	-----------

Počet dílů	22
Rozsah velikosti klíčů 6-hr. nástrčné klíče	10-30 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrický
Obal	ABS plastový box
Délka	407 mm
Šířka	227 mm
Výška	62 mm
Druh produktu	Nástrčný klíč

Příslušenství

Vložka z tvrzené pěny Pro sadu 638168	630324 638168
Systemový box Typ 4	630323 4