


Garant**12hranná hlavice, 1/4 palce, Rozměr klíče: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	630929 10
GTIN	4062406231118
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.

Vnitřní šestihran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.

Úzce tolerované klíčové otvory s **profilem HT Drive** šetří hlavy šroubů i matice. Tenkostěnný pro práci i na těch nejužších místech.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Upozornění:

Nástrčné hlavice 12-hranné GARANT a HOLEX také v palcových velikostech k dostání v našem eShopu (GARANT: Č. 630932; HOLEX: Č. 630962).

Technický popis

Ø na hnané straně	14,5 mm
Délka	25 mm
Rozměr klíče	10 mm
Upínací 4hran	1/4 palec
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč

Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Nástrčné klíče