

Garant**Stopka vyvrtávací tyče GARANT Master Mute tlumící kmitání, 8xD, Systém / Ø stopky: DM/40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264930 DM/40
GTIN	4062406231330
Třída artiklu	29E

Popis**Rozsah dodávky:**

Redukční adaptér pro připojení chladicího média.

Upozornění:

Neupínat na část označenou písmenem S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ stopky} + H + \text{středové přesazení } L_3 \text{ řezné hlavy.}$

Komfortní orientace vyvrtávací tyče pomocí nosné hlavy č. 265001.

Vnitřní chlazení: ano

Systém: DM

Celková délka L: 408 mm

Rozsah, který nelze upnout S: 144 mm

Doporučená délka upínání: 160 mm

Sada montážních šroubů: 269026 3

Technický popis

Doporučená délka upínání	160 mm
Rozsah, který nelze upnout S	144 mm
Systém	DM
Sada montážních šroubů	269026 3
Vysoký tlak spojovací hadice	269207
Konektor pro přípojku chladicího média	269208
Celková délka L	408 mm

Vhodné výměnné vyvrtávací hlavy	264838; 264839
Řada	Master Mute
Hloubka vnitřního soustružení do	8×D
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Základní korpus vyvrtávací tyče

Příslušenství

Sada upevňovacích šroubů Typ 2	269026 2
--------------------------------	----------