

Garant**Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, levá, Systém / velikost destičky: GL/10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264831 GL/10
GTIN	4062406231477
Třída artiklu	29D

Popis**Vhodné pro:**

Stopy vyvrtávacích tyčí č. 264866, 264870 a 264874.

Upozornění:

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Vnitřní chlazení: ano

Systém: GL

Rozhraní: 16 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: SCLCL

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CC.. 0602..

Úhel nastavení: 95 stupeň

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 20 mm

Středové přesazení L_3 : 11 mm

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	20 mm
------------------------------------	-------

Úhel nastavení	95 stupeň
Celková délka L	15,4 mm
Rozhraní	16 mm
Řada	Master Mute
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	SCLCL
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Středové přesazení L ₃	11 mm
System	GL
Šroub pro vyměnitelné destičky	269028 38
Způsob použití	levá
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyrtávací hlava

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 38	269028 38
---	-----------