

HOLEX**Závitová očka HSS, MF: 10X1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	141070 10X1
GTIN	4062406233471
Třída artiklu	12K

Popis**Provedení:**Uzavřený naříznutý tvar; s **oboustranným utvářečem třísky.****Náběh 1 3/4 závitů.**

Směr řezu: pravý

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 1 mm

Vnější Ø: 30 mm

Výška: 11 mm

Technický popis

Toleranční třída	DIN 13 6g
Stoupání	1 mm
Rozměr závitů	M10x1
Vnější Ø	30 mm
Výška	11 mm

Druh závitu	MF
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Směr řezu	pravý
Druh produktu	Závitová očka

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		