

**Závitová očka HSS, MF: 12X1****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 141070 12X1   |
| GTIN           | 4062406233488 |
| Třída artiklu  | 12K           |

**Popis****Provedení:**

Uzavřený naříznutý tvar; s **oboustranným utvářečem třísky**.

**Náběh 1 3/4 závitů.**

Směr řezu: pravý

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 1 mm

Vnější Ø: 38 mm

Výška: 10 mm

**Technický popis**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Výška            | 10 mm     |
| Rozměr závitů    | M12×1     |
| Vnější Ø         | 38 mm     |
| Toleranční třída | DIN 13 6g |
| Stoupání         | 1 mm      |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Druh závitu    | MF            |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň     |
| Řezný materiál | HSS           |
| Norma          | EN 22568      |
| Směr řezu      | pravý         |
| Druh produktu  | Závitová očka |

### Údaje o uživateli

|                              | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník (krátké třísky)       | omezené použití |                |         |
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          |                |         |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          |                |         |
| Olej                         | vhodný          |                |         |
| suché                        | omezené použití |                |         |