

Garant**Závitová očka, G: G1.1/4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	142050 G1.1/4
GTIN	4062406235970
Třída artiklu	11K

Popis**Provedení:**

Uzavřený, naříznutý tvar; **s oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 1 3/4 závitů.**

Použití:

Pro cylindrický trubkový závit DIN ISO 228/1.

Norma: EN 24231

Chodů na palec: 11

Závit Ø: 41,91 mm

Vnější Ø: 75 mm

Výška: 20 mm

Technický popis

Vnější Ø	75 mm
Toleranční třída	A
Chodů na palec	11
Závit Ø	41,91 mm

Rozměr závitu	G1.1/4
Výška	20 mm
Směr řezu	pravý
Druh závitu	G
Vrcholový úhel	55 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 24231
Druh produktu	Závitová očka

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		