

Garant**Upínač nástrojů eco tvar B7 radiální pravý, dlouhý, Stopka Ø d1: 40mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	319091 40
GTIN	4062406240738
Třída artiklu	31V

Popis

Provedení:

- Povrchově kalené HRC 58 ± 2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kuličkovými tryskami.

Použití:

Převážně pro vnější obrábění.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tvar: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 118 mm

b₂: 75,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 42,5 mm

Technický popis

Ø stopky d ₁	40 mm
-------------------------	-------

Barevný kód stopky VDI	VDI 40
h_1	25 mm
b_1	118 mm
h_2	34 mm
h_5	48 mm
h_6	42,5 mm
l_2	44 mm
l_1	22 mm
b_2	75,5 mm
Tvar	B
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI