

Garant**Upínač nástrojů eco tvar B8 radiální levý, dlouhý, Stopka Ø d1: 40mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	319093 40
GTIN	4062406240752
Třída artiklu	31V

Popis

Provedení:

- Povrchově kalené HRC 58 ± 2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kuličkovými tryskami.

Použití:

Převážně pro vnější obrábění.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tvar: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 118 mm

b₂: 75,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 42,5 mm

Technický popis

l ₁	22 mm
----------------	-------

Ø stopky d ₁	40 mm
h ₂	34 mm
h ₆	42,5 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 40
h ₅	48 mm
h ₁	25 mm
b ₁	118 mm
l ₂	44 mm
b ₂	75,5 mm
Tvar	B
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI