



Držák upichovacích planžet VDI výška planžety 26, Stopka Ø d1: 40mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	319148 40
GTIN	2050002040014
Třída artiklu	33E

Popis

Provedení:

Pro použití na CNC soustruzích DMG Gildemeister CTX s hvězdicovým revolverem.

- **S dvojitým ozubením u stopky VDI pro levou resp. pravou vložku.**
- **S kulovou tryskou pro optimální chlazení břitu.**
- **Sevření upichovací planžety pomocí svěrné lišty.**
- **Nastavení výšky ± 1 mm.**

Použití:

K použití upichovacích planžet různých výrobců.

Vhodné pro:

DMG Gildemeister CTX.

Upozornění:

Vel. 30-UEK a 40-UEK jako převrácené provedení.

Technický popis

Šířka B ₁	35 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 40
L ₁	88,5 mm
Výška H	100 mm

Technický list

Šířka B ₂	60 mm
Šířka B ₃	48 mm
Druh produktu	Držák upichovacích planžet VDI