

Garant**Prodloužení, 1/4 palce „Wobbel-Fix“, Celková délka: 100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	632519 100
GTIN	4062406241117
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální vnější 4-hrany dle DIN 3120 A 6,3 s pružící kuličkou, vnitřní 4-hrany dle DIN 3120.

2-stupňové prodloužení. Úhlové prodloužení (možné až 15°) je aretovatelné.

Spojování „naslepo“ díky zapuštěným vnitřním čtyřhranům a zaobleným vnějším čtyřhranům.

Norma:**DIN 3123-B 6,3****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.

Technický popis

Celková délka	100 mm
Upínací 4hran	1/4 palec
4hran s Wobble-Fix	S výkyvným úhlem
Druh produktu	Prodloužení