

**Garant****Upínací trn s tvrdokovovou vložkou a s čelními chladicími tryskami, SK 40 krátký, Ø upnutí D1: 10 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300216 10
GTIN	4062406240769
Třída artiklu	31P

**Popis****Provedení:**

Upínací trn Weldon s přesnou tvrdokovovou zdíčkou vloženou do upínacího otvoru. Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod). S uzavíratelnými otvory pro vrtání chladicího kanálu.

**Výhoda:**

- **Vyšší stabilita upínacího pouzdra.**
- **Opakovaná přesnost obvodové házivosti.**
- **Klidné, homogenní zvuky obrábění.**
- **Delší doba životnosti nástroje.**

**Použití:**

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835.

Délka vyložení rozměr A: 50 mm

Vnější Ø D: 35 mm

Náhradní upínací šroub č. 309900: 10

**Technický popis**

upnutí Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Vnější Ø D	35 mm

Náhradní upínací šroub č. 309900	10
Délka vyložení rozměr A	50 mm
Upnutí	SK 40 krátký
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Norma pro upínání	DIN 69871
Tvar	ADB
Otvor chladicího kanálu	zamykatelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn