

Garant

**Úsporná role brusné tkaniny (A) robustní, vysoce pružná, 115 mm×50 m,
Zrnitost: 400**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	556980 400
GTIN	4045197808127
Třída artiklu	51E

Popis**Provedení:**

Hustě tkaná, robustní a **velmi pružná** bavlněná tkanina (odolná vůči oleji a petroleji) s rovnoměrně rozmístěným **normálním korundem (A)** vázaným plně syntetickou pryskyřicí. Ideální přizpůsobení geometrii obrobku. **Nejvyšší brusný výkon a dlouhá životnost.**

Úsporná role v širokém provedení 115 mm pro všechny běžné vibrační brusky. **Praktické odebírání ze středu role** zaručuje čisté pracoviště a využití brusné role bez poškození až do konce.

Použití:

Ideální na kov. Vhodné i na opracování dřeva a laků.

Technický popis

Stupeň jemnosti	velmi jemný
Zrnitost	400
Brusivo	korund
Zkratka brusiva	A

Šířka úsporných rolí	115 mm
Délka úsporných rolí	50 m
Atribut názvu produktu	115 mm×50 m
Integrovaný odtrhávací nůž	ano
Druh produktu	Brusná tkanina

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	omezené použití		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		