

**Garant****Výměnná destička pro magnetické uchopovací, PA, Ø / výška: 160/20mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	358716 160/20
GTIN	4062406241841
Třída artiklu	31V

## Popis

**Provedení:**

Výměnná destička v polyamidu PA6.

**Použití:**

Umístění protikontury hotového obrobku pro tvarové osoustružení (max. 50 ot./min) a přepravu konstrukčního dílu. Spojení s magnetickým uchopovacím 4 šrouby.

**Upozornění:**

Výměnné destičky si můžete vyrobit také sami. Kromě obráběného uložení geometrií obrobku se mohou používat také aditivní tlakové metody.

## Technický popis

Ø D <sub>1</sub>	160 mm
Výška H <sub>2</sub>	7 mm
Ø D <sub>2</sub>	130 mm
Výška H <sub>1</sub>	20 mm
Druh produktu	Magnetický drapák