

HOLEX**Upínací trn typ AD, SK 40 krátký, Ø upnutí D1: 16mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 300205 16 |
| GTIN | 4062406242534 |
| Třída artiklu | 32A |

Popis**Provedení:**

S otvorem pro čip Balluff/RFID.

Všechny nefunkční plochy jsou otryskány jemnými skleněnými perlami. Jakost vyvážení G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Vnější Ø D | 48 mm |
| Délka vyložení rozměr A | 63 mm |
| Upínací Ø D ₁ | 16 mm |
| Náhradní upínací šroub č. 309900 | 08 |
| Upnutí | SK 40 krátký |
| Norma | DIN 6359 |
| Norma pro upínání | ISO 7388-1 |
| Tvar | AD |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 18000 min ⁻¹ |
| Obvodová házivost | ≤ 3 μm |
| Strategie obrábění | HPC |
| Druh produktu | Upínací trn |

Příslušenství

| | |
|--|-----------|
| Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 16 mm | 309900 16 |
|--|-----------|