

HOLEX**Upínací trn typ AD s čelními chladicími tryskami, SK 40 A = 100, Ø upnutí D1: 6mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 300255 6 |
| GTIN | 4062406242787 |
| Třída artiklu | 32A |

Popis**Provedení:**

S otvorem pro čip Balluff/RFID.

Všechny nefunkční plochy jsou otryskány jemnými skleněnými perlami. Jakost vyvážení G 6,3 / 18000 min⁻¹.

S otvorem chladicího kanálu. Není uzavíratelný.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Délka vyložení rozměr A | 100 mm |
| Upínací Ø D ₁ | 6 mm |
| Náhradní upínací šroub č. 309900 | 6 |
| Vnější Ø D | 25 mm |
| Upnutí | SK 40 A = 100 |
| Norma | DIN 6359 |
| Norma pro upínání | ISO 7388-1 |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Tvar | AD |
| Otvor chladicího kanálu | není zamykatelný |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 18000 min ⁻¹ |
| Obvodová házivost | ≤ 3 μm |
| Strategie obrábění | HPC |
| Druh produktu | Upínací trn |

Příslušenství

| | |
|---|----------|
| Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 6 mm | 309900 6 |
|---|----------|