

**HOLEX****Upínací trn typ AD, SK 40 A = 160, Ø upnutí D1: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300277 32
GTIN	4062406242954
Třída artiklu	32A

**Popis****Provedení:**

S otvorem pro čip Balluff/RFID.

Všechny stopky otryskané jemnými skleněnými perlami. Jakost vyvážení G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Použití:**

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

**Technický popis**

Vnější Ø D	72 mm
Upínací Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	32
Délka vyložení rozměr A	160 mm
Upnutí	SK 40 A = 160
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 µm

Strategie obrábění

HPC

Druh produktu

Upínací trn

---

## Příslušenství

Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 32 mm

309900 32