

**HOLEX****Upínací trn typ AD, SK 50 A = 100, Ø upnutí D1: 10mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 300335 10     |
| GTIN           | 4062406243203 |
| Třída artiklu  | 32A           |

**Popis****Provedení:**

S otvorem pro čip Balluff/RFID.

Všechny stopky otryskané jemnými skleněnými perlami. Jakost vyvážení G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Použití:**

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

**Technický popis**

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Upínací Ø D <sub>1</sub>         | 10 mm                             |
| Délka vyložení rozměr A          | 100 mm                            |
| Náhradní upínací šroub č. 309900 | 10                                |
| Vnější Ø D                       | 35 mm                             |
| Upnutí                           | SK 50 A = 100                     |
| Norma                            | DIN 6359                          |
| Norma pro upínání                | ISO 7388-1                        |
| Tvar                             | AD                                |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách  | G 6,3 při 18000 min <sup>-1</sup> |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Obvodová házivost  | ≤ 3 μm      |
| Strategie obrábění | HPC         |
| Druh produktu      | Upínací trn |

## Příslušenství

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 10 mm | 309900 10 |
|------------------------------------------------------------|-----------|