

HOLEX**Upínací trn typ AD s čelními chladicími tryskami, SK 50 krátký, Ø upnutí D1: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300325 12
GTIN	4062406243104
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

S otvorem pro čip Balluff/RFID.

Všechny nefunkční plochy jsou otryskány jemnými skleněnými perlami. Jakost vyvážení G 6,3 / 18000 min⁻¹.

S otvorem chladicího kanálu. Není uzavíratelný.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

Upínací Ø D ₁	12 mm
Délka vyložení rozměr A	63 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	12
Vnější Ø D	42 mm
Upnutí	SK 50 krátký
Norma	DIN 6359

Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	AD
Otvor chladicího kanálu	není zamykatelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 18000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

Příslušenství

Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 12 mm

309900 12