

**Garant**

**Upínací trn pro frézovací hlavy s otvorem pro přívod chlazení, PSC 50 krátký,  
Ø trnu d1: 22mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308544 22
GTIN	4062406243838
Třída artiklu	31C

**Popis****Provedení:**

- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
- Funkční plochy vnitřního obrysu PSC jsou opracované.

**Použití:**

K upínání nástrčných čelních válcových fréz a frézovacích hlav s příčnou drážkou.

**Rozsah dodávky:**

Včetně utahovacího šroubu frézy.

**Zvláštní příslušenství:**

Speciální klíč č. 309840, šroub pro utahovací frézy č. 309860.  
Trubička pro vnitřní chlazení a nástrčný klíč č. 309885; 309893.

**Technický popis**

Vhodný speciální klíč č. 309840	22
Ø trnu d <sub>1</sub>	22 mm
Vnější Ø D	48 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	22
Délka vyložení rozměr A	25 mm

Upínací $\varnothing D_1$	22 mm
Upnutí	PSC 50 krátký
Norma pro upínání	ISO 26623-1
Otvor chladicího kanálu	zamykatelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	$\leq 6 \mu\text{m}$
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

---

## Příslušenství

Speciální klíč Pro $\varnothing$ trnu 22 mm	309840 22
---	-----------