

Mahr**Digitální třmenový mikrometr IP65, 3dílná sada, Rozsah měření: 0-25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421316 0-25
GTIN	4067263132981
Třída artiklu	43A

Popis**Funkce:**

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

3x třmenový mikrometr 421315 vel. 0-25

Technický popis

Počet obsažených baterií	1
Typ baterií	Knoflíkový článek
Mezní chyba	2 µm
Stoupání vřetena	0,5 mm
Rozlišení	0,001 mm
Kalibrování	B1
Odečet	0,00005 palec
Ø vřetene	6,5 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Provoz s bateriemi

Norma	výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Řehtačka u mikrometru	ano
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrování Třmenový mikrometr bez nastavovací měrky Maximální rozsah měření 3X25 mm	022000 3X25
Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr bez nastavovací měrky Maximální rozsah měření 3X25 mm	022010 3X25

Příslušenství

Digitální třmenový mikrometr IP65 Rozsah měření 0-25 mm	421315 0-25
---	-------------