

Garant**Hydraulická kleština ER s převlečnou maticí ER32, Ød: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319743 12
GTIN	4062406244057
Třída artiklu	31W

Popis**Provedení:**

Vysoká flexibilita, k použití při obrábění ve statickém držáku upínací kleštiny, ale také na poháněných nástrojích. Nejlepší obvodová házivost.

Pro poháněné nástroje s vnějším závitem.

Výhoda:

- **Ideální tlumicí vlastnosti, díky tomu optimální povrchy obrobku a zvýšení životnosti.**
- **Rychlá a jednoduchá manipulace.**
- **Flexibilní použití redukčních pouzder.**
- **Perfektní středění.**

Použití:

Vhodné k vrtání, vystružování, zahlubování a také k použití vrtacích tyčí.

Technický popis

Ø d	12 mm
Závit M	M40×1,5
Délka L	58,3 mm
Ø d ₂	50 mm
Druh produktu	Upínací kleština

